


ICS USB ADAPTER HS 初めにお読みください。

この度は弊社製 ICS USB アダプタ HS をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ICS USB アダプタ HS は従来の ICS USB アダプタの最大通信速度 115kbps を大きく上回る、1.25Mbps の通信速度を達成した USB・シリアル変換デバイスです。ご使用前にこのガイド並びにホームページよりドライバーインストールマニュアルをダウンロードし、使用方法をよくお読み下さいませようお願いします。

製品の内容

初めに製品に含まれる内容をご確認ください。



ICS USB アダプタ HS スペック

- 大きさ: 52 (コネクタ部含む) × 15 × 9 (mm)
- 重さ: 6.0 (g)
- 対応 OS: Windows XP 以降
- 対応 USB: USB1.1 / 2.0
- 通信速度: 300 ~ 1.25Mbps (TTL レベル)
- 給電電圧: 5V (接続した PC に依存)

ICS USB アダプタ HS を USB ポートに差し込むとドライバーのインストールウィザードが開始されますので、ドライバーインストールマニュアルを参考にしてインストールを行います。インストール作業が完了すると、COM ポートとして使用可能になります。

ドライバーファイルについて

必要となるドライバーファイル及びインストール方法を詳しく説明したマニュアルについては、弊社ホームページからダウンロードしていただけます。

ダウンロードページ: <http://www.kopropro.co.jp/sys/archives/2933>

また、各機器を操作する各種ソフトウェアについても、弊社ホームページよりダウンロードしていただけますのでぜひご覧ください。

ご注意

- 動作環境: WindowsXP 以降が動作するパーソナルコンピューター (エミュレータや仮想マシンによる動作については保証できません。) また USB ポート (1.1 又は 2.0) が必要です。USB ハブを介して接続した場合には、正常に動作しない場合があります。ドライバ、各種マニュアルなどをダウンロードしていただくためにインターネット接続環境が必要です。
- 外部電源について: ほとんどの ICS 対応機器は、接続の際に動作のための外部電源が必要になります。電源としては、接続する機器の動作電圧の条件を満たすものがが必要です。また、また機器によっては本機側から電源を供給して通信する場合があります。詳しくは各機器のマニュアル及びソフトウェアの説明書をご覧ください。
- 注意事項: 本マニュアルに関する著作権、ロゴや一部のアイコンのデザイン、その他法的な諸権利の一切は近藤科学株式会社が有します。許容電圧外の電圧をかけないで下さい。USB ハブを使った場合は正常に動作しない場合があります。

お問合せ先 <http://www.kopropro.co.jp>

近藤科学株式会社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 4-17-7

TEL 03-3807-7648 (サービス直通) ※月~金 (祝祭日年末年始など除く) 9:00 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:00

KO PROPO®