

KO PROPO® RSx シリーズサーボ 取扱説明書

この度は RSx シリーズサーボをお買いあげ頂き誠に有り難う御座います。
ご使用になる前にこの説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。
また、この取扱説明書はいつでも参照できるように大切に保管しておいてください。

■はじめにお読みください

製品に関する注意

- RSx サーボは当社製品との組み合わせを前提に動作確認をしております。他社製品との組み合わせについては保証致しかねます。
- 走行時の振動はサーボに想像以上のダメージを与えます。グロメットを使用してサーボ本体をシャーシやメカプレートに直接当たらない様に搭載して下さい。グロメットは多少つぶれる位が適当です。あまり締め付けると振動を防ぐ効果がなくなります。
- リンクージシャフトはガタやタワミが無いように、そして軽くなめらかに動くことを確かめて下さい。リンクージの動きが重いと負担がかかり、消費電力が増え、サーボの寿命は短くなります。
- 電源に乾電池を使用した時、十分な性能が発揮されない場合があります。

使用上の注意



- 守らないと死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定されます。
- 製品の動作中は、不用意に触れたり、顔などを近づけたりしない。
- ※本製品は強力なトルクを発生するため、出力軸の先の機構部に指や体の一部をはさむと、骨折や切断の危険性があります。また、過負荷時に発生する熱で火傷を負う危険性があります。



- 守らないと軽傷程度の被害、及び物損事故の発生が想定されます。
- RSx サーボの接続は必ず当社純正部品を使用する。
- ※当社純正品以外との組み合わせにより発生した損害等につきましては、当社では責任を負いません。
- コネクターは向きを確認し、確実に奥までさす。
- ※逆接すると機器が破損します。※向きを間違えると機器が破損します。
- ※走行中の振動でコネクターが抜けると、暴走することがあります。
- 雨天や水たまりのある所で使用しない。
- ※内部に水が入り誤作動・損傷の原因になります。
- 分解、改造をしない。

■特徴


RSx シリーズではサーボの動作特性の設定ができます。外部から動作特性を設定可能な、デジタルサーボならではの機能です。通信方法は、弊社独自の「ICS (インタラクティブ・コミュニケーション・システム)」を採用。外部との通信により内部の設定変更、設定読み出しが双方向で行えます。



Interactive Communication System

●設定方法

設定は、「ICS USB アダプター HS」とパーソナルコンピュータを使用していることが可能です。



※設定用ソフトウェアは弊社サイトから最新版をダウンロードしていただけます。

<無負荷での微振動は異常ではありません>

RSx デジタルサーボシリーズは、ニュートラル付近の保持力を高めていますので、無負荷状態において微振動が発生することがあります。これは異常ではありませんので、安心してご使用ください。

■こんなときには・・・

- ハンドルの切り初めがびくびくする
 - パンチを小さくしたり、ストレッチ1を小さくしてお試しください。
 - ストレートエンドでカクカクと2段曲がりする
 - 保持力が強すぎることが考えられます。ストレッチ2を小さくしてお試しください。
 - コーナー後半で巻き込む
 - 保持力が強すぎることが考えられます。ストレッチ2を小さくしてお試しください。
 - 切り返し、シケインでもっと曲げたい
 - 保持力の不足が考えられます。ストレッチ2を大きくしたり、パンチを大きくしてお試しください。
 - ストレートでふらつく
 - ストレッチ1を大きくしたり、パンチを大きくしてお試しください。
 - サーボが小刻みに振動する
 - 電源電圧が高い状態で、ストレッチ1、ストレッチ2、パンチを上げ過ぎると起こることがあります。
- 振動しない範囲にストレッチ1、ストレッチ2、パンチを下げてください。

※上記を参考に、コースの路面に合った設定をお試しください。また路面状況により説明と同じように動作しないことがあります。その場合には上記の逆の設定を試すなど、

■設定項目

パルスストレッチ	保持特性の強弱を調整する機能
ストレッチ1	ニュートラル付近の保持特性の調整 調整範囲：0～255 (保持特性の最大：255)
ストレッチ2	ニュートラル付近以外の保持特性の調整 調整範囲：0～255 (保持特性の最大：255、0に近いほど弱い保持特性に)
スピード	サーボのパワーの最大値を調整する機能 調整範囲：0～127 (最大：127)
パンチ	ニュートラルからの立ち上がりのパワーを調整する機能 調整範囲：0～10 (最大：10)
デッドバンド	ニュートラルの幅を調整する機能 調整範囲：0～5 (0に近いほどニュートラルが正確に) (リンクージの取り回しによりチリチリ音がでます)
ダンピング	サーボが停止するときの特性を調整する機能 手前からブレーキをかける感覚か、急ブレーキをかける感覚の特性に変更可能。 調整範囲：0～255 (255に近いほど急ブレーキの特性に)
モデルセレクト	サーボ内に記憶可能な5つの特性をセッティングカードで切り替える機能 使用するコースやカテゴリ毎に、あらかじめ特性を記憶させることが可能。

■お問い合わせ

修理をご希望の方は、次の項目をできるだけ詳しく書いて、修理品と一緒にお願いします。

- トラブルの状況
- ご使用プロポ (送信機、受信機、サーボ、アンプの型番)
- 搭載の車体名と搭載状況
- お送りいただいた品物の種類と数量
- ご住所、お名前、電話番号

近藤科学株式会社 サービス部

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 4-17-7

☎ 03-3807-7648

受付時間：月曜日～金曜日 (祝祭日を除く)
9:00～12:00、13:00～17:00

最新情報はホームページに掲載中! www.kopropro.co.jp